


SARA® Diamant-Vielkorn-Abrichter

- Standard-Abrichter für Maschinen mit geeigneter Aufnahme
- in eine zähe Bindung gesinterte Diamanten
- Einspannung senkrecht zur Spindelachse
- Zustellung 0,01 - 0,03 mm / Durchgang
- Seitenvorschub 0,3 - 0,5 mm/U
- reichliche Kühlung ist notwendig
- MK-Schaft oder Zylinderschaft
- zum Abrichten von geraden Schleifscheiben
- **Hinweis:** bei Neueinsatz empfiehlt sich, mehrere Abrichthübe mit erhöhter Zustellung durchzuführen



| Diamanteinsatz D x H mm | Körnung | Schaft | Karat | Schleifscheibenkörnung | Artikel-Nr. | € |
|-------------------------|---------|--------|-------|------------------------|-------------|-------|
| 4 x 8 | D 350 | MK 0 | 0,6 | 80 - 120 | 611057 0001 | 94,50 |
| 4 x 8 | D 500 | MK 0 | 0,6 | 60 - 80 | 611057 0002 | 94,50 |
| 4 x 8 | D 700 | MK 0 | 0,6 | 46 - 60 | 611057 0003 | 94,50 |
| 4 x 8 | D 350 | MK 1 | 0,6 | 80 - 120 | 611057 0004 | 94,50 |
| 4 x 8 | D 500 | MK 1 | 0,6 | 60 - 80 | 611057 0005 | 94,50 |
| 4 x 8 | D 700 | MK 1 | 0,6 | 46 - 60 | 611057 0006 | 94,50 |
| 4 x 8 | D 350 | Ø 12 | 0,6 | 80 - 120 | 611057 0007 | 94,50 |
| 4 x 8 | D 500 | Ø 12 | 0,6 | 60 - 80 | 611057 0008 | 94,50 |

6124

| Diamanteinsatz D x H mm | Körnung | Schaft | Karat | Schleifscheibenkörnung | Artikel-Nr. | € |
|-------------------------|---------|--------|-------|------------------------|-------------|-------|
| 4 x 8 | D 700 | Ø 12 | 0,6 | 46 - 60 | 611057 0009 | 94,50 |
| 8 x 8 | D 350 | MK 0 | 2,5 | 80 - 120 | 611057 0010 | 159,- |
| 8 x 8 | D 500 | MK 0 | 2,5 | 60 - 80 | 611057 0011 | 159,- |
| 8 x 8 | D 350 | MK 1 | 2,5 | 80 - 120 | 611057 0012 | 159,- |
| 8 x 8 | D 500 | MK 1 | 2,5 | 60 - 80 | 611057 0013 | 159,- |
| 8 x 8 | D 350 | Ø 12 | 2,5 | 80 - 120 | 611057 0014 | 159,- |
| 8 x 8 | D 500 | Ø 12 | 2,5 | 60 - 80 | 611057 0015 | 159,- |

6124

SARA® Diamant-Einkorn-Abrichter

- zum Abrichten gerader Schleifscheiben
- Fassungen für Diamanten nach DIN 1820
- Abrichten von Schleifscheiben immer mit reichlich und ununterbrochener Kühlung
- **zylindrische Schäfte mit 8,0 mm Durchmesser**



| Schleifscheiben-Ø mm | Schaft | Karat | Artikel-Nr. | € |
|----------------------|--------|-------|-------------|-------|
| bis ca. 150 | Ø 8 | 0,33 | 611058 0001 | 48,10 |
| bis ca. 150 | MK 0 | 0,33 | 611058 0002 | 48,10 |
| bis ca. 150 | MK 1 | 0,33 | 611058 0003 | 48,10 |
| bis ca. 350 | Ø 8 | 0,5 | 611058 0004 | 64,50 |
| bis ca. 350 | MK 0 | 0,5 | 611058 0005 | 64,50 |
| bis ca. 350 | MK 1 | 0,5 | 611058 0006 | 64,50 |

6124


| Schleifscheiben-Ø mm | Schaft | Karat | Artikel-Nr. | € |
|----------------------|--------|-------|-------------|-------|
| bis ca. 500 | Ø 8 | 0,75 | 611058 0007 | 99,- |
| bis ca. 500 | MK 0 | 0,75 | 611058 0008 | 99,- |
| bis ca. 500 | MK 1 | 0,75 | 611058 0009 | 99,- |
| bis ca. 600 | Ø 8 | 1,00 | 611058 0010 | 124,- |
| bis ca. 600 | MK 0 | 1,00 | 611058 0011 | 124,- |
| bis ca. 600 | MK 1 | 1,00 | 611058 0012 | 124,- |

6124

60

SARA® Diamant-Vielkorn-Handabrichter

- zum Einsatz an Schleifböcken und allen Schleifmaschinen, die keine eigene Abrichtvorrichtung haben
- 3-reihig
- 2,5 Karat
- PVC-Griff



| Beschreibung | L mm | B mm | H mm | Artikel-Nr. | € |
|-----------------------------|------|------|------|-------------|-------|
| "P"-Form für Topfscheiben | 220 | 10 | 30 | 611015 0002 | 145,- |
| "T"-Form für Umfangscheiben | 220 | 10 | 30 | 611015 0001 | 145,- |

6124

Schleifscheiben-Abrichtstein

- **Rutscherstein**
- rechteckiger, grobkörniger Siliciumkarbid-Block
- zum Abrichten von Schleifscheiben
- zum Grobschleifen von Stahl, Eisen, Granit und Kunststein

| B mm | L mm | H mm | Artikel-Nr. | € |
|------|------|------|-------------|-------|
| 50 | 200 | 25 | 611050 0001 | 13,10 |

6125

